

Індикатор тиску OH-8-RT

Номер деталі: 10088

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий тиск	-0.1 МПа...0.8 МПа -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Пневматичне з'єднання	Ніпель РК-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS