


Розподільник передньої панелі SVOS-3-1/8

Номер деталі: 10191

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 відкритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Стандартна номінальна витрата	120 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	G1/8
Робочий тиск	0.35 МПа...0.8 МПа 3.5 bar...8 bar
Конструкція	сідло поршня
Тип скидання	Пружина механічна
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Не реверсивні
Перекриття	Позитивне перекриття
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Сила приведення в дію	8 N
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/8
Матеріал покриття	POM
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Алюміній