


Модуль АБО OS-1/8-NPT

Номер деталі: 10412

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція АБО
Пневматичний порт 1	1/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/8 NPT
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Стандартна номінальна витрата	500 l/min
Робочий тиск	1 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Номінальний розмір	4 mm
Положення монтажу	Будь-який
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	45 g
Пневматичний порт 3	NPT1/8-27
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR