

Роз'єм NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Номер деталі: 1066354

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61984
Вага продукту	46.1 g
Електричне підключення 1	Прямий роз'єм, M12x1, 5-ріп, В-кодування, екранований
Кодування роз'єму	В
Електричне підключення 2	Гвинтова клемма, екранована
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...60 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 V...60 V
Струмове навантаження при 40 °C	4 A
Стійкість до стрибків напруги	1.5 kV
Властивості передачі	DIN EN 50173 / CAT 5
Допустимий діаметр кабелю	6 mm...8 mm
Перетин з'єднання	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском Нікельований
Матеріал штекерних контактів	Латунь Позолочений