

Роз'єм NECU-S-M8G4-C2

Номер деталі: 1068198

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN 61076-2-104
Частота підключення	100
Кабельна розетка	Пряма
Вага продукту	9.1 g
Електропідключення 1, проект	Круглий
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	4
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксація гвинтом з SW9
Електричне підключення 2, технологія підключення	Гвинтова клема
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...30 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 V...30 V
Струмове навантаження при 40 °C	4 A
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Діаметр кабелю	3.5 mm...5 mm
Номінальний переріз провідника	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Ступінь захисту	IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	PA
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал гвинтового фіксатора	Нікельована латунь
Матеріал штекерних контактів	Латунь, позолочена