

Резистор SACR-S-B12G5-220-PB

Номер деталі: 1072128

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...5 V
Ступінь забруднення	3
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...80 °C
Вага продукту	11.6 g
Електричне підключення	4-pin M12x1 Роз'єм прямий
Кодування роз'єму	B
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	TPE-U (PU)
Матеріал штекерних контактів	Латунь Позолочений