


Осьовий комплект EAMM-A-D19-28A

Номер деталі: 1081659

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Передаваний крутний момент	1.1 Nm
Вага продукту	80 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D19A
Код інтерфейсу Motor In	28A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS