


# Амортизатор DYSR-8-8-Y5

Номер деталі: 1138641

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	8
Крок	8 mm
Демпфування	регульований
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	3 s
Режим роботи	Одиної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	8 mm
Максимальна сила удару	400 N
Максимальне споживання енергії на один хід	4 J
Максимальне споживання енергії на годину	24000 J
Максимальна залишкова енергія	0.01 J
Сила скидання	1.8 N
Мінімальне зусилля введення	18 N
Вага продукту	60 g
Діапазон мас	40 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь