


Амортизатор DYSR-12-12-Y5

Номер деталі: 1138642

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|----------------------------|
| Розмір | 12 |
| Крок | 12 mm |
| Демпфування | регульований |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Визначення положення | без |
| Максимальна швидкість удару | 3 m/s |
| Час скидання при кімнатній температурі | 0.2 s |
| Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища | 1 s |
| Режим роботи | Одиначної дії Штовхання |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...80 °C |
| Довжина амортизації | 12 mm |
| Максимальна сила удару | 900 N |
| Максимальне споживання енергії на один хід | 10.8 J |
| Максимальне споживання енергії на годину | 60000 J |
| Максимальна залишкова енергія | 0.05 J |
| Сила скидання | 4.5 N |
| Мінімальне зусилля введення | 38 N |
| Вага продукту | 105 g |
| Діапазон мас | 90 kg |
| Тип кріплення | 3 контргайкою |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріальні ущільнення | NBR |
| Матеріал корпусу | Оцинкована сталь |
| Матеріал штока поршня | Високолегована сталь |