


Амортизатор DYSR-12-12-Y5-T

Номер деталі: 1138643

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Крок	12 mm
Демпфування	регульований
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 s
Режим роботи	Одиначної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	12 mm
Максимальна сила удару	900 N
Максимальне споживання енергії на один хід	10.8 J
Максимальне споживання енергії на годину	60000 J
Максимальна залишкова енергія	0.05 J
Сила скидання	4.5 N
Мінімальне зусилля введення	38 N
Вага продукту	120 g
Діапазон мас	90 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь