


Амортизатор DYSR-16-20-Y5-T

Номер деталі: 1138645

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	16
Крок	20 mm
Демпфування	регульований
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.3 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 s
Режим роботи	Одиначної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	20 mm
Максимальна сила удару	1600 N
Максимальне споживання енергії на один хід	32 J
Максимальне споживання енергії на годину	100000 J
Максимальна залишкова енергія	0.16 J
Сила скидання	5.4 N
Мінімальне зусилля введення	66 N
Вага продукту	250 g
Діапазон мас	160 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	високолегована сталь, загартована