


Амортизатор DYSR-20-25-Y5-T

Номер деталі: 1138647

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	20
Крок	25 mm
Демпфування	регульований
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.3 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	3 s
Режим роботи	Одиначної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	25 mm
Максимальна сила удару	2500 N
Максимальне споживання енергії на один хід	62.5 J
Максимальне споживання енергії на годину	135000 J
Максимальна залишкова енергія	0.32 J
Сила скидання	9 N
Мінімальне зусилля введення	110 N
Вага продукту	425 g
Діапазон мас	250 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	високолегована сталь, загартована