


Амортизатор DYSR-25-40-Y5

Номер деталі: 1138648

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	25
Крок	40 mm
Демпфування	регульований
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.4 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	3 s
Режим роботи	Одиної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	40 mm
Максимальна сила удару	4000 N
Максимальне споживання енергії на один хід	160 J
Максимальне споживання енергії на годину	220000 J
Максимальна залишкова енергія	0.8 J
Сила скидання	12.5 N
Мінімальне зусилля введення	155 N
Вага продукту	715 g
Діапазон мас	400 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	високолегована сталь, загартована