


амортизатор DYSR-32-60-Y5

Номер деталі: 1138649

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Крок	60 mm
Демпфування	регульований
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.6 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	3 s
Режим роботи	Одиначної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	60 mm
Максимальна сила удару	6400 N
Максимальне споживання енергії на один хід	384 J
Максимальне споживання енергії на годину	330000 J
Максимальна залишкова енергія	2 J
Сила скидання	18 N
Мінімальне зусилля введення	175 N
Вага продукту	1355 g
Діапазон мас	600 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	високолегована сталь, загартована