

Амортизаційний гідроциліндр DYHR-32-60-Y5

Номер деталі: 1155696

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Крок	60 mm
Демпфування	регульований
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Одиної дії Штовхання
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.3 m/s
Швидкість подачі	0.2 mm/s...100 mm/s
Час скидання при кімнатній температурі	1.2 s
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...80 °C
Максимальна сила удару	6400 N
Максимальне споживання енергії на один хід	384 J
Максимальне споживання енергії на годину	220000 J
Мінімальна сила подачі	640 N
Максимальна сила подачі	6400 N
Максимальна залишкова енергія	2 J
Сила скидання	18 N
Вага продукту	1380 g
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Сталь Оцинкований
Матеріал штока поршня	Загартований Високолегована сталь