


# Ніпельний прохідний фітинг SCN-PK-4

Номер деталі: 11973

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення  |
|---|---|
| Номінальний розмір                              | 2.8 mm  |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.95 bar...10 bar  |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]                  |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура навколишнього середовища            | 0 °C...60 °C  |
| Пневматичний порт 1                             | Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм                                   |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS  |
| Матеріал корпусу                                | Алюміній  |
| Матеріал гайки                                  | Оцинкована сталь  |