


Паралельний комплект EAMM-U-50-D32-40A-78

Номер деталі: 1201591

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	50
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	6000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	12.1 kgmm ²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.01 Nm
Передаваний крутний момент	1 Nm
Вага продукту	600 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D32B
Код інтерфейсу Motor In	40A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS