

# Паралельний комплект EAMM-U-50-D32-42A-78-S1

Номер деталі: 1202312

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	50
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	6000 rpm
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	12.1 kgmm <sup>2</sup>
Обертний момент приводу на холостому ході	0.01 Nm
Передаваний крутний момент	1 Nm
Вага продукту	630 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D32B
Код інтерфейсу Motor In	42A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS