

Глушник AMTE-M-LH-N18

Номер деталі: 1206989

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	20
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 bar...10 bar
Витрата по відношенню до атмосфери	1615 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Рівень шуму	77 dB(A)
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Вага продукту	9 g
Пневматичне з'єднання	1/8 NPT
Матеріал демпферної вставки	Бронза
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS