

Пластикова трубка PU-13-SW

Номер деталі: 12133

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	17.6 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	83 mm
Внутрішній Ø	13 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага виробу за довжиною	0.133 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 13 мм з накидною гайкою
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	A 86 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-U(PU)