

# Пластикова трубка PU-9-SW

Номер деталі: 12134

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	11.6 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	76 mm
Внутрішній Ø	9 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	0 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага виробу за довжиною	0.056 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для ніпеля внут. Ø 9 мм з накидною гайкою
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	A91 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-U(PU)