


Упорний граничний вимикач SVK-3-РК-3

Номер деталі: 12146

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Стандартна номінальна витрата	50 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	РК-3
Робочий тиск	-0.9 bar...8 bar
Конструкція	Кульово-сідловий
Тип скидання	Пружина механічна
Номінальний розмір	1.5 mm
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Не реверсивні
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура середовища	-10 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	РК-3
Пневматичне з'єднання 2	РК-3
Пневматичний порт 3	Без каналу