

# Муфта EAMC-30-35-8-12

Номер деталі: 123043

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	8 mm
Діаметр захвату 2	12 mm
Розмір	30
Номінальна довжина	35 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	6.1 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	8.2 Nm
Вага продукту	45 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS