

Електромагнітна котушка MSN1G-24DC-OD

Номер деталі: 123060

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Мінімальний час дотягування	10 ms
Робочий цикл	100%
Характеристики котушки	24 V DC: 2,5 W
Допустимі коливання напруги	-15 % / +10 %
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Відповідність LABS	VDMA24364-C1-L
Температура середовища	-10 °C...50 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Вага продукту	80 g
Електричне підключення	3-ріп Форма А відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення	Затикний З фіксуючим затискачем За допомогою аксесуарів
Матеріал корпусу	РА
Матеріал штекерних контактів	Сталь
Матеріал обмотки	мідь