


Амортизатор YSRW-DGC-40/50-B

Номер деталі: 1232870

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40 50
Демпфування	Саморегулююче М'яка характеристика
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Режим роботи	Одинарної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь