


# Роз'єм VABM-C8-12E-G14-10-PT-L

Номер деталі: 1247978

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	12 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	10
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.6 Nm
Максимальний момент дотягування, настінне кріплення	5 Nm
Вага продукту	834 g
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Пневматичне з'єднання 5	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав