


Розподільник ручний VBOH-32-G14

Номер деталі: 1302994

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Функція клапана | 3/2 бістабільний |
| Пневматичний порт 1 | G1/4 |
| Пневматичне з'єднання 2 | G1/4 |
| Спосіб приведення в дію | Вручну |
| Тип кріплення | Монтаж в лінію Можливість вкручування |
| Стандартна номінальна витрата | 1675 l/min |
| Номінальний розмір | 8.4 mm |
| Робочий тиск | -0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 bar...12 bar |
| Температура навколишнього середовища | -10 °С...80 °С |
| Матеріал корпусу | Анодований алюмінієвий сплав |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Ширина | 31 mm |
| Спосіб ущільнення | М'який |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Конструкція | Втулковий клапан |
| Тип контролю | прямий |
| Напрямок потоку | Реверсивний |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура середовища | -10 °С...80 °С |
| Сила приведення в дію | 45 N |
| Вага продукту | 35 g |
| Матеріал цапфи з гвинтом | Кований алюмінієвий сплав, анодований |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріальні ущільнення | NBR |