

# Фітинг CRQS-1/4-8-I

Номер деталі: 132332

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номинальний розмір	5.8 mm
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	пряма форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	1
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа при максимум 50 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду)
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-15 °C...120 °C
Вага продукту	15 g
Використовувані кабелі	PFAN
Тип кріплення	Внутрішній шестигранник SW6
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба R1/4
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Матеріал цапфи з гвинтом	Високолегована нержавіюча сталь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал звільняючого кільця	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення трубки	FPM
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь
Кільце підтримки матеріалу	Високолегована нержавіюча сталь