

Картридж QSPLLKG20-8

Номер деталі: 132863

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|---|
| Розмір | Стандартний |
| Номінальний розмір | 4.8 mm |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі | O-подібне ущільнення |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Конструкція | L форма, довга Принцип «Push-Pull». |
| Розмір упаковки | 10 |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | -13.775 psi...145 psi |
| Морська класифікація | Див. сертифікат |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...60 °C |
| Вага продукту | 11 g |
| Тип кріплення | Монтажний штифт |
| Пневматичний порт 1 | Картридж 20 мм |
| Пневматичне з'єднання 2 | для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм |
| Колір розчепного кільця | Синій |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | РА-посилений |
| Матеріал звільняючого кільця | ПОМ |
| Матеріал ущільнення трубки | NBR |
| Матеріал хомута для шланга | Високолегована нержавіюча сталь |