

# Пластикова трубка PUN-H-2X0,4-SW

Номер деталі: 133039

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	2 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	8 mm
Внутрішній Ø	1.2 mm
Мінімальний радіус вигину	5 mm
Примітка до застосування	TPE-U На основі ефіру
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...87 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас " "чистої кімнати" "	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага виробу за довжиною	0.0024 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 2 mm
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-U(PU)