

# Кутовий фітинг NPQP-LQ-R12-Q12-FD

Номер деталі: 133070

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номинальний розмір	6.9 mm
Конструкція	L-подібний подовжений фітинг Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	1
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	28 g
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник SW22
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба R1/2
Пневматичне з'єднання 2	Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PP
Матеріал хомути для шланга	Високолегована нержавіюча сталь