

Фітинг NPQP-D-Q8-E-FD-P10

Номер деталі: 133093

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Розмір | Стандартний |
| Номінальний розмір | 7 mm |
| Конструкція | пряма форма Принцип «Push-Pull». |
| Розмір упаковки | 10 |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.95 bar...10 bar |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 4 - особливо сильний опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...60 °C |
| Вага продукту | 8 g |
| Пневматичний порт 1 | Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм |
| Пневматичне з'єднання 2 | для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | PP |
| Матеріал хомута для шланга | Високолегована нержавіюча сталь |