

# Фітинг NPQP-D-Q6-Q4-FD-P10

Номер деталі: 133096

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                       |
|---|--|
| Розмір                                      | Стандартний                                    |
| Номінальний розмір                          | 2.8 mm   |
| Конструкція                                 | пряма форма<br>Принцип «Push-Pull».            |
| Розмір упаковки                             | 10   |
| Робочий тиск в залежності від температури   | -0.95 bar...10 bar                             |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 4 - особливо сильний опір корозії              |
| Відповідність LABS                          | VDMA 24364 Зона III                            |
| Допуск до харчової промисловості            | див. розширену інформацію про матеріал         |
| Температура навколишнього середовища        | -20 °C...60 °C                                 |
| Вага продукту                               | 5.5 g  |
| Пневматичний порт 1                         | Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм                  |
| Пневматичне з'єднання 2                     | для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм                  |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                             |
| Матеріал корпусу                            | PP   |
| Матеріал хомута для шланга                  | Високолегована нержавіюча сталь                |