

Прохідне з'єднання NPQP-H-Q12-E-FD

Номер деталі: 133104

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	7.8 mm
Конструкція	перегородка Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	1
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	30.4 g
Пневматичний порт 1	Для пневмотрубки з зовн. Ø 12 mm
Пневматичне з'єднання 2	Для шланга з зовнішнім Ø 12 mm
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PP
Матеріал гайки	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь