


Дросель-глушник VFFK-C-K-R18-P

Номер деталі: 133142

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Функція клапана | Функція акустичного контролю тиску |
| Вибір додаткової функції | з глушником |
| Пневматичний порт 1 | R1/8 |
| Регульовальний елемент | гвинт з накатанною головкою |
| Тип кріплення | Можливість вкручування |
| Стандартна витрата 0,6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 l/min...270 l/min |
| Робочий тиск | 0 bar...10 bar |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...60 °C |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі | Покриття |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | 0 bar...10 bar |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура середовища | 0 °C...60 °C |
| Вага продукту | 13.5 g |
| Матеріал демпферної вставки | PE |
| Матеріал цапфи з гвинтом | Нікельована латунь |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал гвинта для регулювання | Нікельована латунь |