

Кутовий фітинг NPQP-L-R14-Q6-FD

Номер деталі: 133162

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	3.3 mm
Конструкція	L форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	1
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	5.5 g
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник SW14
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба R1/4
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PP
Матеріал хомути для шланга	Високолегована нержавіюча сталь