

# Кутовий фітинг NPQP-L-R38-Q10-FD

Номер деталі: 133165

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                       |
|---|--|
| Розмір                                      | Стандартний                                    |
| Номинальний розмір                          | 5.7 mm   |
| Конструкція                                 | L форма<br>Принцип «Push-Pull».                |
| Розмір упаковки                             | 1  |
| Робочий тиск в залежності від температури   | -0.95 bar...10 bar                             |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 4 - особливо сильний опір корозії              |
| Відповідність LABS                          | VDMA 24364 Зона III                            |
| Допуск до харчової промисловості            | див. розширену інформацію про матеріал         |
| Температура навколишнього середовища        | -20 °C...60 °C                                 |
| Вага продукту                               | 13 g   |
| Тип кріплення                               | Зовнішній шестигранник SW17                    |
| Пневматичний порт 1                         | Зовнішня різьба R3/8                           |
| Пневматичне з'єднання 2                     | для трубки з зовнішнім Ø 10 мм                 |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                             |
| Матеріал корпусу                            | PP   |
| Матеріал хомути для шланга                  | Високолегована нержавіюча сталь                |