

# T-подібний фітинг NPQP-T-Q10-E-FD

Номер деталі: 133175

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номинальний розмір	8.1 mm
Конструкція	Форма T Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	1
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	21 g
Пневматичний порт 1	Для шланга з зовнішнім Ø 10 mm
Пневматичне з'єднання 2	для трубки з зовнішнім Ø 10 mm
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PP
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь