


Гальмівний резистор SACR-KL2-33-W2400

Номер деталі: 1336619

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	600
Положення монтажу	вільна конвекція Бажано вертикально
Імпульсний гальмівний резистор на 380 V	21600 Ws
Імпульсний гальмівний резистор на 780 V	21600 Ws
Продуктивність при 35% ED і 20°C	3600 W
Номинальна потужність гальмівного резистора	1440 W
Номинальний гальмівний резистор на 380 V	1440 W
Номинальний гальмівний резистор на 780 V	1440 W
Значення опору	33 Ohm
Дозвіл	с CSA us (OL) с UL us - Recognized (OL)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	8000 g
Тип кріплення	за бажанням: з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS