

Затискна втулка EAMH-110-12-C34-P

Номер деталі: 1354103

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	110
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	36.3 kgmm ²
Вага продукту	278 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS