

Вакуумний насос VASB-75-1/4-SI-B

Номер деталі: 1378427

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	15.5 mm
Номинальний розмір	4 mm
Діаметр присоски	75 mm
Об'єм чаші присоски	65.5 cm ³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглі силфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номинальний робочий тиск	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-40 °C...200 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	228 N
Вага продукту	78 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	G1/4
Колір	прозорий
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	VMQ (силікон)