


Вакуумний насос VAS-40-1/4-SI-B

Номер деталі: 1379454

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|--|
| Компенсатор висоти для присоски | 3 mm |
| Номінальний розмір | 4 mm |
| Діаметр присоски | 40 mm |
| Об'єм чаші присоски | 3.47 cm ³ |
| Положення підключення | зверху |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Форма присоски | круглий, плаский |
| Робочий тиск | -0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Номінальний робочий тиск | -0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Робоче середовище | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C...200 °C |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 58 N |
| Вага продукту | 14 g |
| Тип кріплення | Через вакуумне під'єднання |
| Приєднання вакууму | G1/4 |
| Колір | прозорий |
| Твердість по шкалі Shore | 60 +/- 5 |
| Матеріал цапфи з гвинтом | Кований алюмінієвий сплав |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал присоски | VMQ (силікон) |