

# Вакуумний насос VASB-100-1/4-SI-B

Номер деталі: 1382277

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                    | Значення   |
|--|--|
| Компенсатор висоти для присоски                | 15.5 mm  |
| Номінальний розмір                             | 4 mm   |
| Діаметр присоски                               | 100 mm   |
| Об'єм чаші присоски                            | 128 cm <sup>3</sup>  |
| Положення підключення                          | зверху   |
| Положення монтажу                              | Будь-який  |
| Форма присоски                                 | круглі сильфони 1,5 гофри                                      |
| Робочий тиск                                   | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Номінальний робочий тиск                       | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Робоче середовище                              | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]              |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                | 2 - помірний вплив корозії                                     |
| Відповідність LABS                             | VDMA 24364 Зона III  |
| Допуск до харчової промисловості               | див. розширену інформацію про матеріал                         |
| Температура навколишнього середовища           | -40 °C...200 °C  |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 395 N  |
| Вага продукту                                  | 132 g  |
| Тип кріплення                                  | Через вакуумне під'єднання                                     |
| Приєднання вакууму                             | G1/4   |
| Колір  | прозорий   |
| Твердість по шкалі Shore                       | 60 +/- 5   |
| Матеріал цапфи з гвинтом                       | Кований алюмінієвий сплав                                      |
| Інформація про матеріали                       | Відповідно до RoHS   |
| Матеріал присоски                              | VMQ (силікон)  |