

# Вакуумний насос VASB-125-3/8-SI-B

Номер деталі: 1387375

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	25 mm
Номінальний розмір	7 mm
Діаметр присоски	125 mm
Об'єм чаші присоски	307 cm <sup>3</sup>
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглі сильфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-40 °C...200 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	610 N
Вага продукту	247 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	G3/8
Колір	прозорий
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	VMQ (силікон)