

Вакуумний насос VASB-8-M5-SI-B

Номер деталі: 1394696

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	3.3 mm
Номинальний розмір	2 mm
Діаметр присоски	8 mm
Об'єм чаші присоски	0.163 cm ³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглі сильфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номинальний робочий тиск	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-40 °C...200 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	2.6 N
Вага продукту	4 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M5
Колір	прозорий
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	VMQ (силікон)