

Вакуумний насос VASB-55-1/4-PUR-B

Номер деталі: 1396063

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	20 mm
Номінальний розмір	4 mm
Діаметр присоски	55 mm
Об'єм чаші присоски	30.4 cm ³
Ефективний діаметр присоски	44.7 mm
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглі сільфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	110 N
Вага продукту	39 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	G1/4
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Литий цинк
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	PUR