

Вакуумний насос VAS-40-1/4-PUR-B

Номер деталі: 1396092

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	3 mm
Номинальний розмір	4 mm
Діаметр присоски	40 mm
Об'єм чаші присоски	3.47 cm ³
Ефективний діаметр присоски	34.4 mm
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглий, плоский
Робочий тиск	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номинальний робочий тиск	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	60 N
Вага продукту	26 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	G1/4
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Литий цинк
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	PUR