

Роз'єм MSSD-E

Номер деталі: 14098

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	8 g
Електричне підключення 1	Кутова розетка прямокутного дизайну, 3-ріп, форма С
Електричне підключення 2	Гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...300 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 V...250 V
Струмове навантаження при 40 °C	6 A
Кабельний роз'єм	Pg7
Діаметр кабелю	6 mm...8 mm
Перетин з'єднання	0.75 mm ²
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3
Матеріал корпусу	РА-посилений
Кольор корпусу	Чорний
Матеріальні ущільнення	NBR