

Поворотний привід DRRD-20-180-FH-Y9A

Номер деталі: 1427379

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	20
Кут амортизації	72 deg
Діапазон регулювання кута повороту з обох сторін	+10 / -190 deg
Кут повороту	180 deg
Демпфування	Внутрішнє гідравлічне демпфування, нормальна характеристика
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	рейка/шестерня
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Робочий тиск	0.2 МПа...1 МПа 2 bar...10 bar
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	2.41 Nm
Допустимий момент інерції маси	0.125 kgm ²
Вага продукту	883 g
Тип кріплення	за бажанням: з наскрізним отвором З внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал вала приводу	Загартована сталь
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Гладко анодований