

Паралельний комплект EAMM-U-60-D40-67A-91-S1

Номер деталі: 1435249

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|------------------------|
| Розмір | 60 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Передаточне число | 1:1 |
| Макс. швидкість обертання | 6000 rpm |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання | -25 °C...60 °C |
| Відносна вологість | 0 - 95 % |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Момент інерції маси | 26.7 kgmm ² |
| Обертний момент приводу на холостому ходу | 0.07 Nm |
| Передаваний крутний момент | 3 Nm |
| Вага продукту | 1190 g |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент | D40B |
| Код інтерфейсу Motor In | 67A |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |